

脱酸素剤 セキュール サイズ一覧表

鉄系自力反応型

サイズ	酸素吸収量 (cc)	製品寸法 (mm)	入り個数 (個×袋数=製品数)	放置可能時間 (Hr)
AP-100	20	40×25	200×60 = 12,000	4
AP-150	30	40×30	200×40 = 8,000	
AP-250	50	40×35	200×30 = 6,000	
AP-500	100	50×40	100×30 = 3,000	
AP-1000	200	50×55	100×15 = 1,500	
AP-1500	300	75×65	100×15 = 1,500	

鉄系水分依存型

サイズ	酸素吸収量 (cc)	製品寸法 (mm)	入り個数 (個×袋数=製品数)	放置可能時間 (Hr)
DU-150	30	35×35	500×16 = 8,000	12
DU-250	50	40×35	500×12 = 6,000	
DU-500	100	40×50	500×6 = 3,000	
DU-1000	200	50×50	300×5 = 1,500	
DU-1500	300	80×50	150×10 = 1,500	

BP-100	20	40×25	200×60 = 12,000	2
BP-150	30	40×30	200×40 = 8,000	
BP-250	50	40×35	200×30 = 6,000	
BP-500	100	50×40	100×30 = 3,000	
BP-750	150	50×45	100×30 = 3,000	
BP-1000	200	50×55	100×15 = 1,500	
BP-1500	300	75×65	100×15 = 1,500	
BP-2500	500	75×80	50×20 = 1,000	
BP-3000	600	85×80	50×20 = 1,000	
BP-5000	1,000	110×80	50×10 = 500	
BP-10000	2,000	135×80	10×25 = 250	
BP-15000	3,000	160×95	10×20 = 200	

非鉄系脱酸素剤

サイズ	酸素吸収量 (cc)	製品寸法 (mm)	入り個数 (個×袋数=製品数)	放置可能時間 (Hr)
SD-100P	20	38×25	300×20 = 6,000	1
SD-150P	30	38×30	300×20 = 6,000	
SD-250P	50	45×38	300×20 = 6,000	
SD-500P	100	63×40	400×10 = 4,000	
SD-750P	150	63×50	300×10 = 3,000	
SD-1000P	200	63×60	250×10 = 2,500	

CP-100	20	40×25	200×60 = 12,000	2
CP-150	30	40×30	200×40 = 8,000	
CP-250	50	40×35	200×30 = 6,000	
CP-500	100	50×40	100×30 = 3,000	
CP-1000	200	50×55	100×15 = 1,500	

SW-100	20	40×30	200×40 = 8,000	1
SW-150	30	40×40	200×30 = 6,000	
SW-250	50	50×45	100×40 = 4,000	
SW-500	100	50×55	100×20 = 2,000	
SW-1000	200	80×80	50×20 = 1,000	

※1 (SD-750, SD-1000, SW-1000) につきましては、特注品となります。

予め当社へご相談ください。

酸素検知剤

サイズ	製品寸法 (mm)	入り個数 (個×袋数=製品数)	放置可能時間 (Hr)
セキュール KS	43×30	200×25 = 5,000	1

・ロールタイプ、検知剤付その他ご要望がございましたら、当社へご相談ください。

・製品の仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

ニッソーファイン株式会社

〒103-8422 東京都中央区日本橋本町3-3-6 丸末ビル

TEL 03-6202-0162 FAX 03-6202-0185